

**Lampă de suprafață cu LED și acumulator, Putere absorbită: 18W****Date comandă**

Numărul de comandă	081266 18
GTIN	5708997354513
Clasa articolului	08C

Descriere**Execuție:**

Execuție fără umbre și antireflexie cu dispersie mare a luminii.

Cu 2 trepte de iluminare și o durată de iluminare de până la 3 ore. Picioar reglabil din oțel, acoperit cu vopsea pulbere.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Adaptat pentru:

Trepied Cod 081252 Ref. 1,35-3.

Descriere tehnică

Număr de acumulatoare incluse	1
Alimentare cu energie	Cu acumulator
Flux luminos	2500 lm
Clasă de protecție IP	IP 54
Temperatură de culoare	6500 K

Zonă ATEX	nu există
Tensiunea acumulatorului	11,1 V
Durata de iluminare	3 h
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Tip acumulator	Litiu-Ion
Înălțimea totală	280 mm
Lățimea totală	103 mm
Lungimea totală	288 mm
Flux luminos treapta 2	750 lm
Valoare CRI	80
Greutate	1600 g
Denumirea producătorului	VEGA 1500 C+R
Tip produs	Lampă de suprafață