

HOLEX**Reflector cu LED și acumulator, Putere absorbită: 20****Date comandă**

Numărul de comandă	081286 20
GTIN	4045197796295
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la șocuri și muchie de protecție din cauciuc.

- **Lumină slabă, cu puține umbre, fără efect de orbire și cu dezvoltare redusă de căldură.**
- **Putere mare de lumină, consum redus de energie.**
- **Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în zone umede.**

Lămpi de lucru cu LED de tip SMD cu geam din sticlă translucidă pentru iluminare omogenă și plăcută.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv încărcător.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Flux luminos	1600 lm

Zonă ATEX	nu există
Clasă de protecție IP	IP 65
Tensiunea acumulatorului	7,4 V
Capacitate acumulator	8 Ah
Durata de iluminare	3 h
Alimentare cu energie	Cu acumulator
Număr de acumulatori incluse	1
Lungimea totală	202 mm
Înălțimea totală	202 mm
Lățimea totală	55 mm
Greutate	1450 g
Putere absorbită	20 W
Tip produs	Lampă de lucru