

**HOLEX****Reflector cu LED, 230 V, Putere absorbită: 60W****Date comandă**

Numărul de comandă	081287 60
GTIN	4045197796400
Clasa articolului	02A

**Descriere****Execuție:**

Lămpi de lucru cu LED de tip SMD cu geam din sticlă translucidă pentru iluminare omogenă și plăcută și două prize rezistente la stropire.

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la șocuri și muchie de protecție din cauciuc.

- **Lumină slabă, cu puține umbre, fără efect de orbire și cu dezvoltare redusă de căldură.**
- **Putere mare de lumină, consum redus de energie.**
- **Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în zone umede.**
- **Lumină slabă, cu puține umbre, fără efect de orbire și cu dezvoltare redusă de căldură.**
- **Putere ridicată de iluminare, consum redus de energie, durabilitate îndelungată.**
- **Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în zone umede.**

Cu 2 prize cu protecție împotriva stropirii cu apă.

**Funcționare:**

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Descriere tehnică**

Greutate	3330 g
Putere absorbită	60 W

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Flux luminos	2250 - 4500 lm
Clasă de protecție IP	IP 54
Tensiune nominală	230 V
Lățimea totală	292 mm
Lungimea totală	292 mm
Înălțimea totală	80 mm
Lungimea cablului de conectare	5 m
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Caracteristici nume produs	230 V
Tip produs	Reflector