



## Set de biți, oțel superior „Stainless” 30 buc.



### Date comandă

Numărul de comandă	675796
GTIN	4013288115126
Clasa articolului	63H

### Descriere

#### Conținut:

Tije pentru biți C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj.

#### Conținut:

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Phillips: Cod 675490 1 buc. Ref. 1/25; 3 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675492 2 buc. Ref. 1/25; 3 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaș hexagonal: Cod 675494 câte 1 buc. Ref. 2,5; 3; 4; 5; 5,5

Biți, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Cod 675496 2 buc. Ref. TX10; 2 buc. Ref. TX15; 3 buc. Ref. TX20; 3 buc. Ref. TX25; 2 buc. Ref. TX30; 1 buc. Ref. TX40

Coadă de cuplare „Rapidaptor Stainless”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3S

### Descriere tehnică

Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®

Denumirea producătorului	Bit-Check 30 Stainless 1
Lungime bit	25 mm
Material	Oțel superior, INOX
Număr de piese	30
Coduri de culoare	da
Tip produs	Sculă cu biți

## Accesorii

Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3Oțel superior „Stainless” Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675492 3/25
Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3Oțel superior „Stainless” Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675492 2/25
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3Oțel superior „Stainless” Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 3/25 mm	675490 3/25
Coadă cu magnet / cuplaj rapid Coadă hexagonală 6,3S	675020 6,3S
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus, oțel superior „Stainless” Hexagon 3 mm	675494 3
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Oțel superior „Stainless” Profil Torx® TX10	675496 TX10
Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3Oțel superior „Stainless” Profil Torx® TX25	675496 TX25
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus, oțel superior „Stainless” Hexagon 4 mm	675494 4
Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3Oțel superior „Stainless” Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675490 2/25
Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3Profil Hex-Plus, oțel superior „Stainless” Hexagon 5 mm	675494 5
	675496 TX15

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Oțel superior  
„Stainless” Profil Torx® TX15

Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Oțel superior  
„Stainless” Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25  
mm

675492 1/25

Bit Impaktor pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Oțel superior  
„Stainless” Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25  
mm

675490 1/25

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Oțel superior  
„Stainless” Profil Torx® TX40

675496 TX40

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Oțel superior  
„Stainless” Profil Torx® TX30

675496 TX30

Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus, oțel  
superior „Stainless” Hexagon 2,5 mm

675494 2,5

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Oțel superior  
„Stainless” Profil Torx® TX20

675496 TX20