



Bandă de șlefuit din material abraziv (A) DF-BL, 13×457 mm, Comparație granulație: 240



Date comandă

Numărul de comandă	558477 240
GTIN	4046719327690
Clasa articolului	53M

Descriere

Execuție:

Bandă de șlefuire abrazivă din material textil rezistentă la rupere și flexibilă cu **stabilitate mare a muchiiilor**.

Aplicație:

Pentru debavurare, măturare și finisare. **Suportul textil cu întindere redusă** este recomandat în special pentru solicitări mai mari pe mașini de rectificat cu aer comprimat.

Descriere tehnică

Comparație granulație	240
Execuție	A fine
Culoarea	verde
Grad de finețe	fin
Serie	DF-BL
Prescurtare pentru material abraziv	A

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățime bandă de șlefuit	13 mm
Lungimea benzii de șlefuit	457 mm
Caracteristici nume produs	13×457 mm
Tip produs	Bandă de șlefuit din material abraziv

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat	20-25 m/s	
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	20 m/s	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	20 m/s	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	20 m/s	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	20 m/s	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	20 m/s	H
INOX	recomandat	20 m/s	
Ti	recomandat	20 m/s	
GG(G)	recomandat	20 m/s	K
CuZn	recomandat	20 m/s	N
Plastic, GRP	recomandat	20 m/s	
Lemn	recomandat	20 m/s	
Lăcuit	recomandat	20 m/s	
Uni	recomandat	20 m/s	
Uscat	recomandat		