



## Bandă de șlefuit din material abraziv (A) DF-BL, 13×610 mm, Comparație granulație: 180



### Date comandă

Numărul de comandă	558478 180
GTIN	4046719327591
Clasa articolului	53M

### Descriere

#### Execuție:

Bandă de șlefuire abrazivă din material textil rezistentă la rupere și flexibilă cu **stabilitate mare a muchiiilor**.

#### Aplicație:

Pentru debavurare, măturare și finisare. **Suportul textil cu întindere redusă** este recomandat în special pentru solicitări mai mari pe mașini de rectificat cu aer comprimat.

### Descriere tehnică

Execuție	A medium
Comparație granulație	180
Culoarea	roșu
Grad de finețe	mediu
Serie	DF-BL
Prescurtare pentru material abraziv	A

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățime bandă de șlefuit	13 mm
Lungimea benzii de șlefuit	610 mm
Caracteristici nume produs	13×610 mm
Tip produs	Bandă de șlefuit din material abraziv

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat	20-25 m/s	
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	20 m/s	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	20 m/s	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	20 m/s	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	20 m/s	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	20 m/s	H
INOX	recomandat	20 m/s	
Ti	recomandat	20 m/s	
GG(G)	recomandat	20 m/s	K
CuZn	recomandat	20 m/s	N
Plastic, GRP	recomandat	20 m/s	
Lemn	recomandat	20 m/s	
Lăcuit	recomandat	20 m/s	
Uni	recomandat	20 m/s	
Uscat	recomandat		