



Micrometru de interior XT, Domeniu de măsurare: 3-4mm



Date comandă

Numărul de comandă	428500 3-4
GTIN	2050001893062
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Execuție „micro” cu rezoluție îmbunătățită de 2 μ m.

Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Atenție:

Micrometru de interior XT pentru **măsurare în 2 puncte**.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță	0,004 mm
Adâncime standard de măsurare	12 mm
Dimensiune a	0 mm
Citire	0,002 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 4 mm	484030 4
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 3-4 mm	428605 3-4