



## Micrometru de interior XT, Domeniu de măsurare: 2-2,5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428500 2-2,5
GTIN	2050001893048
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre de interior** în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Execuție „micro” cu rezoluție îmbunătățită de 2  $\mu$ m.

#### Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

#### Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

#### Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

#### Atenție:

Micrometru de interior XT pentru **măsurare în 2 puncte**.

### Descriere tehnică

Citire	0,002 mm
Dimensiune a	0 mm
Adâncime standard de măsurare	9 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

**Servicii**

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20