



Set de micrometre de interior XT, Domeniu de măsurare: 2-3mm



Date comandă

Numărul de comandă	428550 2-3
GTIN	5051102212063
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Execuție „micro” cu rezoluție îmbunătățită de 2 μm .

Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

Livrare:

Micrometre de interior Cod 428500, calibre inel cu certificat de etalonare UKAS.

Accesorii opționale:

Inele de calibrare Cod 484030, extensie Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Atenție:

Set de micrometre de interior XT pentru **măsurare în 2 puncte**.

Descriere tehnică

Număr de micrometre	2
Număr de inele de calibrare	1

Ø inel calibrare	2,5 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 2-6 mm	020550 2-6
---	------------

Accesorii

Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 2,5-3 mm	428500 2,5-3
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 2-2,5 mm	428500 2-2,5
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 3 mm	484030 3