



Set de micrometre de interior XT, Domeniu de măsurare: 3-6mm



Date comandă

Numărul de comandă	428550 3-6
GTIN	5051102212087
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Execuție „micro” cu rezoluție îmbunătățită de 2 μm .

Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

Livrare:

Micrometre de interior Cod 428500, calibre inel cu certificat de etalonare UKAS.

Accesorii opționale:

Inele de calibrare Cod 484030, extensie Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Atenție:

Set de micrometre de interior XT pentru **măsurare în 2 puncte**.

Descriere tehnică

Ø inel calibrare	4 / 5 mm
Număr de micrometre	3

Număr de inele de calibrare	2
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 2-6 mm	020550 2-6
---	------------

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 4 mm	484030 4
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 5 mm	484030 5
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 3-4 mm	428500 3-4
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 4-5 mm	428500 4-5
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 5-6 mm	428500 5-6