

## Știft de control individual inoxidabil Clasa de toleranță 1, Tip: 1



### Date comandă

Numărul de comandă	483914 1
GTIN	2050001864451
Clasa articolului	48A

### Descriere

#### Execuție:

Știft de control din material rezistent la rugină și acizi, călit (58-62 HRC) și revenit. Suprafață rectificată și lepuită. Începând de la  $\varnothing$  1,50 marcat în privința dimensiunilor pe suprafața laterală; începând de la  $\varnothing$  3,00 marcat în privința dimensiunilor pe suprafața laterală. Începând de la  $\varnothing$  1,00 o latură cu teșire.

#### Notă:

La plasarea comenzii **precizați suplimentar  $\varnothing$  dorit**, de ex. Cod 483914 Ref. 5 **10,08**.

### Descriere tehnică

Pasul filetului	0,01 mm
Lungimea știftului de măsurare	40 mm
Dim. nominală	0,5 - 0,99 mm
Calibrarea	L5
Standard	DIN 2269
Tip produs	Știft de control

### Servicii

Calibrare DAkkSștift de control $\varnothing$ maxim 20	028260 20
Calibrareștift de control $\varnothing$ maxim 20	028240 20

