

Știft de control individual din carbură Clasa de toleranță 1, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	483916 2
GTIN	2050001940964
Clasa articolului	48A

Descriere

Execuție:

Știft de control din carbură. Suprafață rectificată și lepuită. Începând de la \varnothing 5,01 marcat în privința dimensiunilor.

Avantaj:

- De două ori mai dur decât oțelul pentru calibre
- Rezistent la coroziune

Notă:

La plasarea comenzii vă rugăm să precizați \varnothing **dorit**, de ex. Cod 483916 Ref. 3 **4,35**.

Descriere tehnică

Lungimea știftului de măsurare	70 mm
Pasul filetului	0,01 mm
Dim. nominală	1 - 2,99 mm
Calibrarea	L5
Standard	DIN 2269
Tip produs	Știft de control

Servicii

Calibrare Știft de control \varnothing maxim 20	028240 20
Calibrare DAkkS Știft de control \varnothing maxim 20	028260 20

