

## Suport pentru știfturi de control în două culori, Tip: 2



### Date comandă

Numărul de comandă	483935 2
GTIN	2050001863546
Clasa articolului	48A

### Descriere

#### Execuție:

Suport pentru știft de control, turnat sub presiune, cu șurub de strângere. Pentru prinderea a două știfturi de control, în limitele unui câmp de toleranță.

Părțile „TRECE” și „NU TRECE” marcate colorat clar cu marcaj verde și roșu.

Gamă de Ø: 2 - 4,5 mm

Lungimea suportului: 68 mm

### Descriere tehnică

Gamă de Ø	2 - 4,5 mm
Lungimea suportului	68 mm
Tip produs	Suport pentru știfturi de control