

Suport pentru știfturi de control în două culori, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	483935 3
GTIN	2050001864710
Clasa articolului	48A

Descriere

Execuție:

Suport pentru știft de control, turnat sub presiune, cu șurub de strângere. Pentru prinderea a două știfturi de control, în limitele unui câmp de toleranță.

Părțile „TRECE” și „NU TRECE” marcate colorat clar cu marcaj verde și roșu.

Gamă de Ø: 4,51 - 6,99 mm

Lungimea suportului: 76 mm

Descriere tehnică

Gamă de Ø	4,51 - 6,99 mm
Lungimea suportului	76 mm
Tip produs	Suport pentru știfturi de control