

Suport pentru știfturi de control în două culori, Tip: 4



Date comandă

Numărul de comandă	483935 4
GTIN	2050001862761
Clasa articolului	48A

Descriere

Execuție:

Suport pentru știft de control, turnat sub presiune, cu șurub de strângere. Pentru prinderea a două știfturi de control, în limitele unui câmp de toleranță.

Părțile „TRECE” și „NU TRECE” marcate colorat clar cu marcaj verde și roșu.

Gamă de Ø: 7 - 9,5 mm

Lungimea suportului: 84 mm

Descriere tehnică

Lungimea suportului	84 mm
Gamă de Ø	7 - 9,5 mm
Tip produs	Suport pentru știfturi de control