

**Cheie cu pini reglabilă dreaptă, oțel superior, Ø nominal al cepului: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	628620 4
GTIN	4020772050528
Clasa articolului	63Q

Descriere**Execuție:**

Oțel inoxidabil, nu ruginește, cu cepuri fixe.

Aplicație:

Pentru piuliță cu două găuri.

Notă:

Ø cepului = Ø nominal al cepului – 0,1 mm. Câmpul de toleranță h12.

Descriere tehnică

Distanță dintre pini reglabilă a	11 - 60 mm
Ø nominal al cepului	4 mm
Tip	758
Denumirea producătorului	758NI
Lungime L	160 mm
Material	Oțel superior, INOX
cotită	nu
drept	da
Reglabil pe lățime	da
Tip produs	Cheie cu pini

