



## Tool24 Smartline – sistem de dulapuri Inklusiv elemente de compartimentare, Tip: S11M



### Date comandă

Numărul de comandă	979000 S11M
GTIN	4045197815323
Clasa articolului	9SA

### Descriere

#### Execuție:

Sistem flexibil de eliberare a sculelor pentru depozitarea, păstrarea și gestionarea sculelor de tăiere și montare, a uneltelor de măsurare, a articolelor de protecția muncii și a multor altor articole de consum. Sistemele master pot fi extinse cu dulapuri opționale de extensie (sistem slave). Sistemele sunt adaptate exact nevoilor dumneavoastră cu ajutorul pachetelor software care se comandă separat.

Corp și sertare din tablă de oțel de 1 mm. Soclu pentru stivuitor din tablă de oțel de 1,75 mm. Placă de așezare din bambus.

#### Aplicație:

Sistem automat de eliberare a sculelor pentru depozitarea și gestionarea sculelor și a accesoriilor.

#### Conținut:

Element de compartimentare: 10× 960310\_4+18; 1×960330\_3+14

#### Echipare:

Număr de sertare × înălțimea frontală a sertarului: 1 sertar pentru tehnică  
10×75 mm; 1×150 mm

#### Livrare:

Sistem Master: dulap de distribuire a mărfurilor cu 11 sertare 36×36 E, ecran tactil, cititor de coduri de bare; calculator inclusiv pachet software BASIC și elemente de compartimentare.

#### Livrare:

Ecran tactil 22 inch; cititor de coduri de bare, calculator inclusiv pachet software BASIC

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75 kg

Suprafață de depozitare: 4 m<sup>2</sup>

Înălțime: 1390 mm

Lățime: 717 mm

Adâncime: 750 mm

Lățime utilă sertare: 612 mm

Adâncime utilă sertare: 612 mm

## Descriere tehnică

Suprafață de depozitare	4 m <sup>2</sup>
Compartimentare în cadrul unui sertar	36x36 E
Înălțime	1390 mm
Număr de sertare	11
Lățime utilă sertare	612 mm
Greutate	249 kg
Lățime	717 mm
Adâncime	750 mm
Adâncime utilă sertare	612 mm
Tip	Dulap Master de bază complet
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003