



Cheie cu pini cu articulație pentru cheie dinamometrică, cel mai mare \emptyset / \emptyset nominal al cepului: 40/4mm



Date comandă

Numărul de comandă	628820 40/4
GTIN	4020772050146
Clasa articolului	63Q

Descriere

Execuție:

Oțel special, rectificat pe muchie, călit și revenit, în ton de brunare.

Cu mecanism pătrat pentru utilizarea cu o cheie dinamometrică. Cu cepuri înlocuibile.

Aplicație:

Pentru piuliță cu două găuri.

Notă:

\emptyset cepului = \emptyset nominal al cepului – 0,1 mm; câmpul de toleranță h12.

Descriere tehnică

Distanță dintre pini reglabilă a	18 - 40 mm
Lungimea totală	120 mm
Cel mai mare \emptyset	40 mm
\emptyset nominal al cepului	4 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Tip	764C
Filet conic	M4
Denumirea producătorului	764Md
Tip produs	Cheie cu pini

