



## Cheie cu pini cu articulație pentru cheie dinamometrică, cel mai mare $\emptyset$ / $\emptyset$ nominal al cepului: 125/6mm



### Date comandă

Numărul de comandă	628820 125/6
GTIN	4020772050184
Clasa articolului	63Q

### Descriere

#### Execuție:

Oțel special, rectificat pe muchie, călit și revenit, în ton de brunare.

Cu mecanism pătrat pentru utilizarea cu o cheie dinamometrică. Cu cepuri înlocuibile.

#### Aplicație:

Pentru piuliță cu două găuri.

#### Notă:

$\emptyset$  cepului =  $\emptyset$  nominal al cepului – 0,1 mm; câmpul de toleranță h12.

### Descriere tehnică

Cel mai mare $\emptyset$	125 mm
Distanță dintre pini reglabilă a	80 - 125 mm
Lungimea totală	250 mm
$\emptyset$ nominal al cepului	6 mm
Pătrat de antrenare	3/4 inch
Tip	764C
Filet conic	M6
Denumirea producătorului	764Md
Tip produs	Cheie cu pini

---

## Accesorii

Cutie de sortare cu 20 buc. cepuri și piulițe vrac

628850