

PRYOR

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480, Înălțimea scrisului / caractere: 4/mm



Date comandă

Numărul de comandă	085481 4/&
GTIN	5022044025233
Clasa articolului	08W

Descriere

Execuție:

Ref. 1,5/* până la Ref. 5/* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) și caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).

Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER – distanțier.

Notă:

Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.

La comandă, vă rugăm să completați Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.

Lățime tip de poansoane: 4 mm

Adâncime tipuri de poansoane: 19,05 mm

Înălțime tip de poansoane: 8 mm

Descriere tehnică

Atestare	Simbol și
Adâncime tipuri de poansoane	19,05 mm
Lățime tip de poansoane	4 mm

Înălțimea scrisului	4 mm
Înălțime tip de poansoane	8 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare