

**Disc de circular expert for Steel, Ø disc D: 355mm****Date comandă**

Numărul de comandă	583910 355
GTIN	3165140737753
Clasa articolului	54B

Descriere**Execuție:**

Discuri de debitat de precizie din **oțel dur care amortizează zgomotele și vibrațiile**. Inelul de tensionare încorporat asigură stabilitatea formei la toate intervalele de temperatură. **Stratul de acoperire** previne aderențele, păstrează discul frezei rece și îl protejează de coroziune. **Cepurile de carbură cu tăiere de precizie** garantează o durabilitate ridicată și cel mai bun rezultat la tăiere.

Aplicație:

Pentru **prelucrarea oțelului inoxidabil**. Ancorare specială a cepurilor din carbură în discurile de oțel împiedică ruperea cepurilor. Forma dinților: dinte plat trapezoidal (cu locaș), unghi de degajare neutru. Pentru ferăstraie pentru tăieri oblice și de retezat.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.

Descriere tehnică

Ø	355 mm
Ø găurii	25,4 mm
Număr de dinți	80

Lățime de tăiere B

2,6 mm

Tip produs

Disc de circular