




## Circometru din oțel pentru circumferință și Ø, Rază maximă de măsurare: 5980mm



### Date comandă

Numărul de comandă	465680 5980
GTIN	2050001951465
Clasa articolului	46R

### Descriere

#### Execuție:

Ruletă din oțel **CJU** pentru măsurarea circumferinței exterioare și Ø corpurilor rotunde. Oțelul pentru arcuri este gravat cu laser pe partea frontală cu 2 gradații pentru circumferință și Ø. Diviziune 1 mm. **Citire pe vernier 0,1 mm**. Eroare toleranță la scalare conform DIN 866.

#### Notă:

Circometre cu gradație de 0,05 mm și circometre cu strat de acoperire negru, la cerere. Versiune staționară CJU, la cerere.

### Descriere tehnică

Domeniu de măsurare pentru circumferință	4710 - 5980 mm
Citire	0,1 mm
Domeniu de măsurare pentru Ø	1500 - 1900 mm
Lățimea benzii	16 mm
Grosimea benzii	0,2 mm
Calibrarea	G2
Tip produs	Ruletă

## Servicii

Calibrare Ruletă de circumferință Lungime maximă 6000 mm

026280 6000