

**Prelungitor, 1/2 inch „Wobble-Drive”, Lungimea totală: 255mm****Date comandă**

Numărul de comandă	641134 255
GTIN	4018754091171
Clasa articolului	63A

**Descriere****Execuție:**

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Conectare „oarbă” prin locaș pătrat adâncit și capete de cheie pătrată. Unghi de rotire până la 15° în fiecare parte.

**Standard:**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

**Material:**

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

**Adaptat pentru:**

Chei tubulare acționate manual.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	255 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Pătrat cu Wobble Fix	cu unghi de rotire
Tip produs	Prelungitor