

Garant**Lampă-lupă cu LED, Ø lentilei: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	491495 160
GTIN	4062406198718
Clasa articolului	41M

Descriere**Execuție:**

Lampă cu lupă cu design inovator pentru exigențe maxime. Lentilă mare cu Ø 153 mm pentru o vedere fără deformare. Tijă echilibrată, cu arc și blocare precisă, cu execuție robustă din aluminiu (incolor, eloxat) și plastic extrem de performant. Articulațiile închise protejează cablurile din interior.

- **Lentilă de sticlă perfect rezistentă la zgârieturi - pentru vedere ortoscopică.**
- **Articulație a capului 3D pentru reglare și fixare individuală.**
- **Iluminare: 112 de LED-uri SMD de înaltă calitate, consum de energie de doar 13 W. Luminozitate 5500 Lx cu intensitate luminoasă reglabilă continuu până la 10 %, LED-uri cu o durată de utilizare de până la 50.000 h.**
- **Comutarea pe diferite segmente (Visualizer) permite crearea unor efecte de lumină de accentuare a structurii. Indice 1A de reproducere a culorii pentru evidențierea puternică a culorilor.**

Aplicație:

În laborator, la producție, montaj, pentru asigurarea calității etc. cu exigențe maxime în ce privește aspectul și ergonomia manevrării.

Livrare:

Inclusiv cablu de alimentare 100 – 240 V, 50/60 Hz, acoperire a lentilei și clemă de prindere pe masă Cod 491492 Ref. TK.

Notă:

Sursa de lumină poate fi înlocuită de producător.

Descriere tehnică

Lungime braț articulat B	484 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Grosiment (× ori)	1,9
Ø cap	250 mm
Lungime braț articulat A	500 mm
Ø lentilei	160 mm
Cursă maximă	1356 mm
Număr de LED-uri	48
Tip produs	Lanternă cu lupă

Accesorii

Picior de masă pentru lampă-lupă cu LED Tip TK	491492 TK
--	-----------