

Garant**Menghină cu fixare centrică pneumatică, Tip: 160/4****Date comandă**

Numărul de comandă	360180 160/4
GTIN	4062406198749
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- **Cursă reglabilă + 5 mm pe parte.**
- **Forță de strângere până la 22,5 kN, reglabilă progresiv. Suma aritmetică = 45 kN.**
- **Chiar și la pierdere de presiune, menghina cu fixare centrică dispune de o pretensionare (cca 60 kg) pentru a asigura poziționarea sigură a sculei, de ex., la mesele flotante.**

Cu placă de bază pentru un moment static de torsiune mai mare și pentru stabilitate maximă.

Aplicație:

Pentru prinderea centrată a pieselor. Recomandat pentru **exploatarea automatizată** prin intermediul unui cap de strângere cu 4 canale, dar și prin legături laterale.

Accesorii opționale:

Pereche de bacuri Cod 360183 – 360187.

Descriere tehnică

Forță de strângere până la maxim	22,5 kN
B	160 mm
Greutate	22,2 kg
L	160 mm

Înălțime H	99,2 mm
Cursă de strângere	8,5 mm
Putere maximă a aerului comprimat	9 bar
Lățimea bacului A	104 mm
Recomandat pentru codul de culoare	PCV 160
Dimensiune îmbinare în cruce	200 mm
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Pereche bacuri de protecție Tip 1	360183 1
Pereche bacuri de protecție Tip 1	360184 1
Bac moale detașabil 1/2 Tip 148S	360186 148S
Pereche bacuri detașabile moi Tip 148	360187 148
Pereche bacuri detașabile moi Tip 168	360187 168
Bac moale detașabil 1/2 Tip 148A	360186 148A
Adaptor de bacuri Pentru tip 160	360182 160
Pereche bacuri de bază Tip 148	360185 148