

HOLEX**Vârf rotativ de strung 60° / 30°, Con Morse: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	320673 4
GTIN	4062406200060
Clasa articolului	32L

Descriere**Execuție:**

- **Corpul și vârful sunt călite.**
- **Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.**
- **Echipat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**
- **Cu vârf alungit, unghiul vârfului 60° / 30°.**

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Recomandat pentru toate tipurile de strunguri, pentru degroșare și finitie.

Vârful alungit permite folosirea neproblematică a cuțitului de strung pentru prelucrare pe partea frontală a piesei. Recomandat în special pentru strunjire prin copiere.

Ø carcasi D: 69 mm

Lungime utilă B: 116 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A: 32 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 30° A: 14 mm

Bătaie radială maximă: 0,006 mm

Lungimea vârfului C: 53 mm

Descriere tehnică

Pentru piese cu greutate de	500 kg
Lungime utilă B	116 mm
Lungimea vârfului C	53 mm
Cel mai mare Ø al vârfului 30° A	14 mm
Con Morse	CM4
Ø carcasei D	69 mm
Bătaie radială maximă	0,006 mm
Turație maximă	3800 min ⁻¹
Cel mai mare Ø al vârfului 60° A	32 mm
Tip produs	Vârf de centrare