

**HOLEX****Disc de șlefuire în evantai long life ZA conic, Ø 125 mm, Granulație: 60****Date comandă**

Numărul de comandă

GG5285 60

GTIN

4062406201647

Clasa articolului

GGN

**Descriere****Execuție:**

- **Corindon de zirconiu (ZA) de calitate, pentru putere mare de șlefuire.**
- **Disc din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.**
- **Universal recomandat pentru oțel și INOX.**
- **Rezultate optime la polizoare unghiulare din toate clasele de performanță.**

**long life** - Dispunere radială foarte densă a lamelor pentru **durabilitate maximă.**

Corespunde 565285.

**Aplicație:**

Lucrări de șlefuire universale, șlefuirea suprafețelor, îndepărtarea adaosului și prelucrarea muchiilor.

**Livrare:****100 de bucăți** de discuri de șlefuit în evantai Cod 565285.**Notă:****Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informații de comandă: 1 set = 1 pachet.****Descriere tehnică**

Ø discurilor

125 mm

Granulație	60
Ø găurii	22,23 mm
Descrierea formei	oblic
Conținut	100
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

## Accesorii

Disc de șlefuire în evantai long life ZA conic Granulație 60	565285 60
--	-----------

