

HOLEX**Disc de șlefuire în evantai long life ZA conic, Ø 150 mm, Granulație: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5286 40
GTIN	4062406201678
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

- **Corindon de zirconiu (ZA) de calitate, pentru putere mare de șlefuire.**
 - **Disc din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.**
 - **Universal recomandat pentru oțel și INOX.**
 - **Rezultate optime la polizoare unghiulare din toate clasele de performanță.**
- long life** - Dispunere radială foarte densă a lamelor pentru **durabilitate maximă**.

Correspondență 565286.

Aplicație:

Lucrări de șlefuire universale, șlefuirea suprafețelor, îndepărtarea adaosului și prelucrarea muchiilor.

Notă:

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informații de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descriere tehnică

Descrierea formei	oblic
Ø discurilor	150 mm

Ø găurii	22,23 mm
Conținut	100
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 150 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc de șlefuire în evantai long life ZA conic Granulație 40	565286 40
--	-----------