


HOLEX**Disc abraziv cu scai (A) Perforație 15x, Ø 150 mm, Granulație: 400****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG5779 400 |
| GTIN | 4062406201876 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere**Execuție:**

Stratul împotriva depunerii de praf împiedică șarjarea timpurie. Partea din spate este acoperită cu materiale de tip prindere cu scai.

Disc abraziv cu scai cu pulverizare semi-deschisă, corindon (A).

Correspunde 567790.

Aplicație:

Pe **șlefuitoare excentrice** cu discuri abrazive cu scai de ex. Cod 567990 (este posibilă aspirarea prafului). **Produx Allround** universal pentru șlefuire grosieră, intermediară și fină pe toate suprafețele metalice și din plastic, sistemele de lăcuire și toate tipurile de lemn.

Produx Allround universal pentru șlefuire grosieră, intermediară și fină pe toate suprafețele metalice și din plastic, sistemele de lăcuire și toate tipurile de lemn.

Descriere tehnică

| | |
|--------------|--------|
| Ø discurilor | 150 mm |
| Granulație | 400 |
| Conținut | 500 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Prescurtare pentru material abraziv | A |
| Conținut de fier, sulf și clor | <0,1 % |
| Caracteristici nume produs | Ø 150 mm |
| Număr de orificii de aspirare | 15 |
| Mașină acționată | Șlefuitor excentric |
| Viteză periferică maximă | 40 m/s |
| Tip produs | Disc abraziv cu scai |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | indicat în anumite condiții | | |
| INOX | indicat în anumite condiții | | |
| Ti | indicat în anumite condiții | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lemn | recomandat | | |
| Lăcuit | recomandat | | |
| Uni | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Disc abraziv PU cu scai Găuri multiple Ø exterior 150 mm | 567887 150 |
| Disc abraziv PU cu scai Ø exterior 150 mm | 567885 150 |

| | |
|--|------------|
| Disc suport din PU cu găuri multiple Ø exterior 147 mm | 567990 147 |
| Disc abraziv cu scai (A)Perforație 15x Granulație 400 | 567790 400 |