

HOLEX**Disc de finisare din material abraziv, Ø 76,2 mm, Comparație granulație: 180****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG5406 180 |
| GTIN | 4062406201999 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere**Execuție:**

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

Material abraziv universal cu **interstiții din nylon** și performant.

Corespunde 554053.

Aplicație:

Pentru curățarea, degresarea, mătuirea suprafețelor de metal.

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.

Descriere tehnică

| | |
|----------------|----------|
| Ø discurilor | 76,2 mm |
| Grad de finețe | mediu |
| Execuție | A medium |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Comparație granulație | 180 |
| Conținut | 150 |
| Material abraziv | Material abraziv din nylon |
| Prescurtare pentru material abraziv | A |
| Conținut de fier, sulf și clor | < 0,1 % |
| Caracteristici nume produs | Ø 76,2 mm |
| Turație maximă | 18000 min ⁻¹ |
| Tip produs | Material de șlefuit |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lemn | recomandat | | |
| Piatră | indicat în anumite condiții | | |
| Lăcuit | recomandat | | |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmoale Ø exterior 75 mm | 554091 75 |
| Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 75 mm | 554089 75 |
| Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm | 554094 75 |
| Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmsemidur Ø exterior 75 mm | 554093 75 |
| Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 75 mm | 554090 75 |
| Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmediu Ø exterior 75 mm | 554092 75 |
| Disc din cauciuc cu prindere M14dur Ø exterior 75 mm | 554088 75 |
| Disc de finisare din material abraziv Comparație granulație 180 | 554053 180 |