

## PRYOR

**Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480, Înălțimea scrisului / caractere: 4/Rmm**



### Date comandă

Numărul de comandă	085481 4/R
GTIN	5022044025561
Clasa articolului	08W

### Descriere

#### Execuție:

Ref. 1,5/\* până la Ref. 5/\* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) și caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).

Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER – distanțier.

#### Notă:

**Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.**

La comandă, vă rugăm să completați Ref. (de ex. 3/\*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.

### Descriere tehnică

Atestare	R
Înălțime tip de poansoane	8 mm
Înălțimea scrisului	4 mm
Lățime tip de poansoane	4 mm
Adâncime tipuri de poansoane	19,05 mm

Tip produs

Poanson manual de perforare