

Garant

**Lamă de retezare eco, neutru, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w:
32/3,1 mm**



Date comandă

Numărul de comandă	273562 32/3,1
GTIN	4062406202699
Clasa articolului	21U

Descriere

Execuție:

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Aplicație:

Pentru canale adânci și pentru strunjirea de canelare a diametrelor mari.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273893, 273894 – 274095; 274097 sau Cod 319132 – 319133 (suport VDI).

Piese de schimb:

Șurub de închidere Cod 279828 Ref. 2.

Placă de închidere Cod 279830 Ref. 1.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descriere tehnică

Pentru Ø maxim al piesei	100 mm
Serie	Eco
Înălțimea lamei h ₅	32 mm
Lățime de canelare w	3,1 mm
Lungimea totală L	150 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	da

Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare