

**Garant****Lamă de retezare eco, neutru, Înălțimea lamei h<sub>5</sub> / lățime de canelare w:  
26/4,1 mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273564 26/4,1 |
| GTIN               | 4062406202767 |
| Clasa articolului  | 21U           |

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.  
Cu transfer de lichid de răcire pentru suporturile de la producători (de ex., EWS).

**Aplicație:**

Pentru canale adânci și pentru strunjirea de canelare a diametrelor mari.

**Adaptat pentru:**

Suport Cod 273893, 273894 – 274095; 274097 sau Cod 319132 – 319133 (suport VDI).

**Piese de schimb:**

Șurub de închidere Cod 279828 Ref. 2.

Placă de închidere Cod 279830 Ref. 1.

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Descriere tehnică**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Înălțimea lamei h <sub>5</sub> | 26 mm  |
| Pentru Ø maxim al piesei       | 80 mm  |
| Lățime de canelare w           | 4,1 mm |
| Serie                          | Eco    |
| Lungimea totală L              | 110 mm |
| Tip de utilizare               | neutru |
| Răcire interioară              | da     |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Cheie pentru sistem            | da                   |
| Este posibilă canelarea axială | nu                   |
| Tip produs                     | Lamă pentru retezare |