

Garant**Lamă de retezare eco, neutru, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w:
32/5,1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273564 32/5,1
GTIN	4062406202804
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.
Cu transfer de lichid de răcire pentru suporturile de la producători (de ex., EWS).

Aplicație:

Pentru canale adânci și pentru strunjirea de canelare a diametrelor mari.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273893, 273894 – 274095; 274097 sau Cod 319132 – 319133 (suport VDI).

Piese de schimb:

Șurub de închidere Cod 279828 Ref. 2.

Placă de închidere Cod 279830 Ref. 1.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descriere tehnică

Înălțimea lamei h ₅	32 mm
Lățime de canelare w	5,1 mm
Pentru Ø maxim al piesei	120 mm
Serie	Eco
Lungimea totală L	150 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	da

Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare