



Cheie dinamometrică fără scală, Momentul maxim de torsiune: 12Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657320 12
GTIN	4562135128562
Clasa articolului	66F

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. Cu mâner din rășină sintetică.

Clichet reversibil montat fix.

Funcționare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Sculă de reglare compatibilă Cod 657325.

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Greutate	190 g
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Momentul maxim	12 Nm
Intervalul momentului de torsiune	2 - 12 Nm
Citire comutabilă	Nm
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Standard	DIN EN ISO 6789
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Feedback	de declanșare
Procedeu de măsurare	Moment
Lungimea pârgției inclusiv măsură fixă de calibrare [L ₃]	125 mm
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Lungimea totală L	185 mm
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Datele pot fi protocoate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Serie	QSP
Funcție îndoire	nu
Funcție Slipper	nu
Indicator mobil	nu
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
ReglareCheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare și reglareCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400
Calibrare și setare DAkkSCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020190 1000

Accesorii

Cheie de reglare Tip 1	657325 1
Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice „ProTest” Momentul maxim 60 Nm	654460 60
Dispozitiv de verificare pentru chei dinamometrice „SmartCheck” Moment de torsiune maxim 10 Nm	654650 10