



## Jachetă funcțională cu vizibilitate ridicată, galben/bleumarin, Mărime unisex: L



### Date comandă

Numărul de comandă	091745 L
GTIN	7330509231364
Clasa articolului	04T

### Descriere

#### Execuție:

**Jachetă cu vizibilitate ridicată, funcțională**, de calitate, laminată cu benzi reflectorizante de 50 mm. **Rezistentă la vânt, apă și permeabilă la aer.** Guler căptușit cu fleece.

- **Glugă detașabilă și rulabilă în guler.**
- **Cusături sudate precum și aerisire în partea din față.**
- **Buzunare la piept cu fermoar rezistent la apă și căptușeală din fleece.**
- **Căptușeală cu găuri și buzunar pentru telefonul mobil la interior.**
- **Buzunare frontale cu fermoar.**
- **Manșete reglabile cu prindere cu scai.**
- **Bridă reglabilă cu șnur elastic.**

#### Execuție text publicitar:

**Jachetă cu vizibilitate ridicată, funcțională**, de calitate, laminată cu benzi reflectorizante de 50 mm. **Rezistentă la vânt, apă și permeabilă la aer.** Guler căptușit cu fleece.

- **Glugă detașabilă și rulabilă în guler.**
- **Cusături sudate precum și aerisire în partea din față.**
- **Buzunare la piept cu fermoar rezistent la apă și căptușeală din fleece.**
- **Căptușeală cu găuri și buzunar pentru telefonul mobil la interior.**
- **Buzunare frontale cu fermoar.**

- **Manșete reglabile cu prindere cu scai.**
- **Bridă reglabilă cu șnur elastic.**

**Standard:**

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3; EN 343 Certificat conform EN ISO 20471, clasa 3; EN 343

**Notă:**

Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria C pentru certificare multiplă.

## Descriere tehnică

Mărime unisex	L
Serie	Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder
Sex	Unisex
Componentele țesăturii	100% poliester
Gramaj material / Densitate țesătură	200 g/m <sup>2</sup>
Spălare	40 °C rufe colorate
Înălbire	A nu se folosi înălbitori
Curățare chimică	fără curățare chimică
Uscare	Fără uscare în uscătorul de rufe
Călcare	nu călcați
Culoarea	galben/bleumarina
Standard	EN 343
Standard	EN ISO 20471
Tip produs	Jachetă de protecție de avertizare