

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 10/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260014 10/06
GTIN	4045197797537
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	6 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	10 mm
Cod ISO Suport	SCACR/L 1010M06
Lungimea totală L	150 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	10 mm
Mărime coadă	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 1
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	269021 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500