

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 12/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260014 12/09
GTIN	4045197797568
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Mărime coadă	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 2
Lungimea totală L	150 mm
Lățimea funcțională L ₄	12 mm
Cod ISO Suport	SCACR/L 1212M09
Lungime cap L ₁	12 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub de strângere Tip 2	269021 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500