

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260014 16/09
GTIN	4045197797575
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	16 mm
Mărime coadă	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 2
Lungimea totală L	150 mm
Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Cod ISO Suport	SCACR/L 1616M09
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 2	269021 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500