

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 8/06mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	8 mm
Lungime cap L ₁	8 mm
Lungimea totală L	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Cod ISO Suport	SCACR/L 0808M06
Mărime coadă	8 mm
Mărimea plăcuței	6 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 1
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	269021 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500