

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260298 10/07
GTIN	4045197797858
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	10 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungime cap L ₁	15 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 1
Lungimea totală L	150 mm
Lățimea funcțională L ₄	10 mm
Cod ISO Suport	SDACR/L 1010M07
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	269021 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500