

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 12/07mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260298 12/07
GTIN	4045197797865
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	SDACR/L 1212M07
Lungimea totală L	150 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 1
Mărimea plăcuței	7 mm
Mărime coadă	12 mm
Lățimea funcțională L ₄	12 mm
Lungime cap L ₁	15 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurub de strângere Tip 1	269021 1
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500