

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 8/07mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260299 8/07
GTIN	4045197797902
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 1
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	SDACR/L 0808M07
Lungimea totală L	150 mm
Lungime cap L ₁	12,7 mm
Lățimea funcțională L ₄	8 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Mărime coadă	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	269021 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500