

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260299 12/07
GTIN	4045197797926
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	150 mm
Cod ISO Suport	SDACR/L 1212M07
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	12 mm
Mărime coadă	12 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	15 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 1
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurub de strângere Tip 1	269021 1
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500