

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 12/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260299 12/11
GTIN	4045197797940
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 2
Lungimea totală L	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărime coadă	12 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	SDACR/L 1212M11
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	12 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	18 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub de strângere Tip 2	269021 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500