

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260299 16/11
GTIN	4045197797957
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Cod ISO Suport	SDACR/L 1616M11
Mărime coadă	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 2
Mărimea plăcuței	11 mm
Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Lungime cap L ₁	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub de strângere Tip 2	269021 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500