

Garant**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260301 10/07
GTIN	4045197797964
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	SDNCN 1010M07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 1
Lungimea activă L ₁ a suporturilor neutre	15 mm
Lățimea funcțională L ₄ a suporturilor neutre	5,2 mm
Mărime coadă	10 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	62,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurub de strângere Tip 1	269021 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500