

Garant**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 12/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea activă L_1 a suporturilor neutre	21 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	150 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 2
Cod ISO Suport	SDNCN 1212M11
Mărime coadă	12 mm
Lățimea funcțională L_4 a suporturilor neutre	6,2 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	62,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 2	269021 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500