



## Dispozitiv de centrare C III cu coadă de fixare Ø 16 mm, Precizia ceasului comparator: 0,005mm



### Date comandă

Numărul de comandă	359610 0,005
GTIN	2050001890146
Clasa articolului	38D

### Descriere

#### Execuție:

Ceasul comparator rămâne în timpul procesului de lucru în poziția dorită.

- Cu coadă de fixare cilindrică Ø 16 mm.
- Cu ghidaj ajustabil pentru suprafață de lucru mai mare.

#### Aplicație:

- Poate fi utilizat orizontal și vertical.
- Centrarea găurilor, arborilor, suprafețelor plane, muchiilor de referință și canelurilor centrice față de ax.
- Verificarea concentricității arborilor.

#### Precizie:

Precizie de centrare, respectiv de lucru 0,005 mm.

#### Livrare:

C III – Inclusiv element de palpăre cu un Ø al bilei de 5 mm Cod 359660 (se utilizează și pentru Ø exterior).

#### Accesorii opționale:

Palpatoare consultați Cod 359650 – 359670.

#### Notă:

Palpator pentru contur consultați Cod 359000; 359070 și palpator 3D consultați Cod 359520; 359500.

## Descriere tehnică

Turație maximă a arborelui	50 - 100 min <sup>-1</sup>
Presiune de palpate	1 N
Domeniu de măsurare al ceasului	2,5 mm
Lungime fără coadă și palpator	102 mm
Precizia ceasului comparator	0,005 mm
Ø maxim al sabotului	116 mm
Tip produs	Aparat de centrare

## Accesorii

Suport cablu complet Tip S	359612 S
Set palpator / prelungitor	359650
Suport magnetic complet Tip M	359611 M