

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 10/11 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260904 10/11
GTIN	4045197798008
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	10 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Cod ISO Suport	STJCR/L 1010M11
Lungimea totală L	150 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269021 1
Lungime cap L ₁	16 mm
Lățimea funcțională L ₄	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	269021 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500